产品信息

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	69 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.2 kg

支架

外壳材料	不锈钢，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	24 mm
旋转半径	70 mm
转向干涉	140 mm
Material brake pedal	聚酰胺
圆顶直径	41 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7475PJO050P40


EAN 4031582350975

订单号 00036676

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH