

KAPPA LOAD

9650TOO250P63

EAN 4031582314373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1320 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	2640 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	305 mm
Общий вес	5,05 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Офсет (Смещение)	61 mm
Радиус поворота	186 mm
Поворотное соединение	372 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO250P63

EAN 4031582314373

Номер заказа 00830247

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

