INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ZETA

4688UAC160P63

EAN 4031582396478



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	280 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	700 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Largura geral	117 mm
Peso geral	1,71 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, muito pesada
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Cor	Passivada a azul

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	160 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	117 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	75 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA

4688UAC160P63

EAN 4031582396478

Número de encomenda 00838468

Desenhos do produto





