TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ZETA

## 4681ITP200P63

EAN 4031582307993



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●●○ |
| Kopás | ●●●●○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●○○ |

### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Zeta |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 800 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 640 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 1600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 3,67 kg |
| Teljes szélesség | 96 mm |

### VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 310 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |

### KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Futófelület anyaga | Öntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Mézsárga (RAL1005) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 200 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

### SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681ITP200P63


EAN 4031582307993


Rendelési szám 00830072

**Termékrajzok**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH