ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-19/11

EAN 4031582090123



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетично КОНТАКТ кръгло
Диаметър на Болт	19 mm

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Socket
Тип	Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	36 mm
Общо тегло	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH