

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Номер на поръчката 00038759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип корпус | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 160 kg |
| Статичен Товароносимост | 320 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 200 mm |
| Обща ширина | 115 mm |
| Общо тегло | 1,375 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Ролков лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 40 mm |
| Ширина на тялото | 40 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |

ВИЛКА

| | |
|--------------|----------------------|
| Материал | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Цвят | Синьо покритие |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 115 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

Номер на поръчката 00038759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

