

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Número de comanda 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	630 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	200 mm
Àmplia general	141 mm
Pes total	13,953 kg

### RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
Corporació ample	40 mm

### SUPORT

Desplaçament	35 mm
Scio de giro	115 mm
Sterferencia de giro	230 mm
Dome Dictel	130 mm

### FITACIÓ

Placa llarga	145 mm
Placa ampla	145 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	11 mm

