

# AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	165 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	1.347 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	큰 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	41 mm
회전 반경	131 mm
회전 간섭	262 mm
돔 직경	60 mm

## 피팅

피팅 유형	합성 팽창기, 원형
스템 길이	22 mm
익스팬더 피팅(최소)	19 mm
익스팬더 피팅(최대)	22 mm
힌트	주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.

# AGILA

2477DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582326055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

