


# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea low height                 |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                            |
| Обща височина                      | 103 mm                           |
| Обща ширина                        | 73 mm                            |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 20 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал                    | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело     |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер   |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 32 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 102 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 204 mm                  |
| Диаметър на купол           | 41 mm                   |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 8 mm          |

Deutscher  
Дизайн  
ClubНаграда  
InterzumIF награда за  
Дизайн

# LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL7001

EAN 4031582373073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



IF награда за  
Дизайн