PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	161 mm
Samlet bredde	115 mm
Samlet vægt	1,31 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	37 mm
Fælgbredde	37 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	137 mm
Pladebredde	115 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804


Bestillingsnummer 00007006

Produkttegninger





8478UAD125 P63



© Copyright 2026 TENTE International GmbH