



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Название продукта                     | Zeta                                         |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз  |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 800 kg                                       |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 640 kg                                       |
| Электропроводящий                     | Нет                                          |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                          |
| Грузоподъемность статическая          | 1600 kg                                      |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -30 °C                                       |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                        |
| Общая высота                          | 290 mm                                       |
| Общая ширина                          | 96 mm                                        |
| Общий вес                             | 3,88 kg                                      |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, очень тяжелый                       |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                 |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или<br>Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                            |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                                              |
| Радиус поворота       | 180 mm                                             |
| Поворотное соединение | 360 mm                                             |
| Диаметр купола        | 96 mm                                              |

#### КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                            |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый                   |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                    |
| Диаметр                 | 250 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Ширина тела             | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                      |

#### ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 137 mm                 |
| Ширина пластины                             | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# ZETA

4687UOP250P63

EAN 4031582308242

Номер заказа 00804228  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

