产品信息

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	270 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.85 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374

订单号 00023493

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH