INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# MAXTECH

## UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur Roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 38 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm |
| Longueur de moyeu | 44 mm |
| Largeur du corps | 38 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 300 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 600 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0.32 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177

Numéro de commande 00034120

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH