

# ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                       |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                |
| Inoxydable                      | ✓                                     |
| Statique Capacité de charge     | 300 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                 |
| Hauteur                         | 128 mm                                |
| Poids global                    | 0,863 kg                              |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de Roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, Inoxydable |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 36 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Déport                  | 41 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm                  |

## RACCORD

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord           | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 11 mm        |

# ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

8477UOD100P30- $\phi$ 11

