

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Bandage en fibre et résine phénolique
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Roue
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0,21 kg

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808

Numéro de commande 00900249
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

