

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209

Номер на поръчката 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila care
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	188 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	1,114 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	91 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилка	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	45 mm
Радиус на завъртане	120 mm
Интерференция при завъртане	240 mm
Диаметър на купол	60 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	51 mm
Позиция на резбата на Болт	7 mm
Количество отвори за монтаж на Болт	4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA CARE

2476XSP150R36-32S30 D 4XM6

EAN 4031582358209

Номер на поръчката 00063721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

