

# ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264

Номер замовлення 00028780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	135 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	270 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	2,579 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	60 mm
Радіус повороту	167 mm
Поворотне з'єднання	334 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264

Номер замовлення 00028780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

