



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő             |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 2040 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1700 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 4080 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 18,84 kg                    |

## VÁZ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített            |
| Lubrication nipple | 1                               |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas               |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán       |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Tengely                      | Csavar anyával          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 250 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 80 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 200 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 160 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 160 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 15 mm                    |

