



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO


Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	840 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	700 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	2,76 kg

RODA

Tread profile	convexo
Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	140 mm
Largura do Piso	60 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	68 mm
Largura do corpo	60 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Tipo de rolamento	6304
Adequado para	bt




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NOVATECH

FTP 140x60-020 H268 cv R190

EAN 4031582329421

Número de encomenda 00832769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.