

## КАРРА

9682ITP200P63 FLAT KICK PEDAL

EAN 4031582445329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Карра                                                                   |
| Тип корпуса                           | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12533 - Высоконагруженные<br>колесные опоры                           |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 800 kg                                                                  |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 640 kg                                                                  |
| Грузоподъемность статическая          | 1600 kg                                                                 |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                                                  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                                                   |
| Общая высота                          | 245 mm                                                                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                   |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                   |
| Диаметр                 | 200 mm                              |
| Ширина Протектор        | 50 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Материал              | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                 |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный<br>или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение)      | 59 mm                                              |
| Радиус поворота       | 183 mm                                             |
| Поворотное соединение | 366 mm                                             |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# КАРРА

9682ITP200P63 FLAT KICK PEDAL

EAN 4031582445329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

