

MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Poliuretano, Espumado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	45 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	53 mm
Dureza do Piso (A)	70 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	70 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,56 kg

MAXTECH

PNP200x45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto

