ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	2400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	4000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	355 mm
Загальна ширина	140 mm
Загальна вага	21,52 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Колір	Цинк-залізо (прозорий)
Офсет (Зсув)	76 mm
Радіус повороту	230 mm
Поворотне з’єднання	460 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	140 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	175 mm
Ширина тарілки	140 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	140 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9651FTP300P64 CL97


EAN 4031582314557

Номер замовлення 00863069

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH