

ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	70 kg
Rozsdamentes	✓
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	108 mm
Összsúly	0,719 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Siklócsapágy
Tengely	Csavar anyával
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	44,5 mm
Körbeforgás	84,5 mm
Körbeforgás	169 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8470PIO080P30-13

EAN 4031582381573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

