



### ROUE


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 250 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm  |
| Longueur de moyeu        | 60 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |

### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1440 kg  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1200 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 2400 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 6.5 kg   |




# NOVATECH

FTP 250x50-Ø25 H160

EAN 4031582319385

Numéro de commande 00800995



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.