

OMIKRON TWIN

9958FCP200P65

EAN 4031582492460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	2000 kg
6km/h에서의 적재 용량	1600 kg
적재 용량 정적	4000 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	275 mm
전체 너비	154 mm
전체 체중	15.768 kg

휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	Ultratech 폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
돔 직경	160 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	200 mm
플레이트 너비	160 mm
플레이트 홀 길이(최대)	160 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	120 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FCP200P65

EAN 4031582492460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

