

DURATECH

U00050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,018 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	21,7 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

DURATECH

UOO050X20-Ø8 NATUR

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

