

## LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Linea light           |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 60 kg                 |
| Elektromosan vezető               | Igen                  |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 120 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 0,15 kg               |
| Teljes szélesség                  | 55 mm                 |

## VÁZ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| A ház anyaga    | Polipropilén         |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa      |
| Forgócsapágó    | Csap, forgatható     |
| Szín            | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Körbeforgás     | 130 mm               |
| Kupola átmérője | 30 mm                |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető       |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapágó                      | Siklócsapágó távtartóval                |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 75 mm                                   |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                              |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT


A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Termékrajzok



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award