

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Mono                              |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 70 kg                             |
| Elettricamente conduttivo           | No                                |
| Inossidabile                        | No                                |
| Portata statica                     | 140 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                             |
| Altezza totale                      | 104 mm                            |
| Larghezza complessiva               | 0 mm                              |
| Peso complessivo                    | 0,13 kg                           |

## SUPPORTO

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide                 |
| Forma della forcella      | Chiuso                     |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole            |
| Colore                    | Alluminio bianco (RAL9006) |
| Disassamento              | 34 mm                      |
| Raggio di piroettamento   | 105 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 210 mm                     |
| Diametro cuffia superiore | 0 mm                       |

## RUOTA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene          |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica    |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano       |
| Colore battistrada          | Nero grafite (RAL9011) |
| Colore Ruota                | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili                    | Con parafili           |
| Diametro                    | 80 mm                  |
| Larghezza battistrada       | 24 mm                  |
| Asse diametro del foro      | 0 mm                   |
| Lunghezza mozzo             | 0 mm                   |
| Larghezza corpo             | 24 mm                  |
| Durezza del Battistrada (A) | 90 Shore A             |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 10 mm                    |

# MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

