

# AGILA

2470DYK100R47-27-30

EAN 4031582341393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                     |
| Električni provod              | ✓                         |
| Statički Nosivost              | 160 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                     |
| Sveukupna visina               | 138 mm                    |

## TOCAK

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo          | Čelik lista                               |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, crna, električna provodljiva |
| Nošenje                    | konusi lezaj                              |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 100 mm                                    |
| Širina omotac              | 32 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                               |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 38 mm                 |
| okretni radijus | 88 mm                 |
| Otpor okretanju | 176 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, kvadrat                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 27 mm  |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 30 mm  |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2470DYK100R47-27-30

EAN 4031582341393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

