

# STORA

2370PJP125P30-13 2.0

EAN 4031582300369

Numéro de commande 00061040



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 38 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 100.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm   |
| Diamètre du dôme        | 60 mm    |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 32 mm  |
| Largeur du corps de roue | 32 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 13 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Stora   |
| Émission de CO2 (portée 3)      | 1.99    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 200 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 155 mm  |
| Largeur totale                  | 60 mm   |
| Poids                           | 0.58 kg |

