

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	1500 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	132 mm
Обща ширина	116 mm
Общо тегло	3.2 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	69 mm
Радиус на завъртане	117 mm
Интерференция при завъртане	234 mm
Диаметър на купол	116 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Синьо
Диаметър	90 mm
Ширина на Резба	56 mm
Ширина на тялото	56 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	100 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Диаметър на отвора на плаката	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Номер на поръчката 00062084

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

