

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Número de pedido 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ○○○○○

Ruido de movimiento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistencia a la corrosión ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Footmaster

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 100 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 90 °C

Altura total 101 mm

Ancho total 61 mm

Peso total 1,546 kg

ARO

Cojinete Sin mecanizar Cubo

Diámetro 75 mm

Ancho de Banda de rodadura 30 mm

Anchura del cuerpo 30 mm

SOPORTE

Desplazamiento 30 mm

Radio de giro 68 mm

Interferencia de giro 136 mm

Diámetro del domo 58 mm

AJUSTE

Longitud de la placa 95 mm

Anchura de la placa 64 mm

Longitud del orificio de la placa (mínimo) 78 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 45 mm

Ancho del orificio de la placa (mínimo) 78 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 72 mm

Diámetro del orificio de la placa 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604
Número de pedido 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

