

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Numéro de commande 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0,101 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Couleur de la roue	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	8 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Aluminium blanc (similaire au RAL9006)
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	154 mm
Diamètre du dôme	23 mm

## FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

# STYLEA

5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311198

Numéro de commande 00074553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

