

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Numărul de comandă 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●●

Atriție ●●●○○

Rezistența la coroziune ●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Aviana
Tip	Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	102 mm
Lățime totală	69 mm
Greutate totală	0,341 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile cu con, Inoxidabil
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Lățimea corpului	25 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	28 mm
Raza de pivotare	68,5 mm
Interferență pivotantă	137 mm
Diametru cupolă	54 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară cu elemente de frână
Lungime placă	70 mm
Lățimea plăcii	55 mm
Lungime orificiu placă (minim)	51 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	41 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	51 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	57 mm
Diametru orificiu placă	5,5 mm

Premiul pentru
Design Red DotPremiul german
pentru
Design

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001





EAN 4031582370966

Numărul de comandă 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Premiul pentru
Design Red Dot



Premiul german
pentru
Design