

# ALPHA

3477PIO160P63

EAN 4031582305289  
Bestelnummer 00029972

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Verloop ●●●○○

Corrosieweerstand ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	135 kg
Statisch Draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	200 mm
Totaal gewicht	2,425 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	60 mm
Zwenk radius	167 mm
Uitzwenking	334 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# ALPHA

3477PIO160P63

EAN 4031582305289  
Bestelnummer 00029972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

