

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

订单号 00005568



图片可能与原产品不同

## 轮子

|          |         |
|----------|---------|
| 轮体材料     | 聚丙烯     |
|          | 柔软      |
| 胎面材料     | 聚氨酯，泡沫  |
| 轴承       | 精密滚珠轴承  |
| 轮子颜色     | 黑色      |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置 |
| 直径       | 200 mm  |
| 胎面宽度     | 30 mm   |
| 轴孔直径     | 8 mm    |
| 中心长度     | 44 mm   |
| 轮体宽度     | 30 mm   |
| 胎面硬度 (A) | 70 岸 A  |

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Maxtech        |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 100 kg         |
| 静态载重       | 200 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 最高温度范围     | 60 ° C         |
| 总重量        | 0.4 kg         |

# MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626  
订单号 00005568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

