

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numéro de commande 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

Performance de roulage ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Usure ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 630 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 200 mm

Largeur totale 155 mm

Poids 14,68 kg

### ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 150 mm

Largeur du bandage 40 mm

Largeur du corps de roue 40 mm

### CHAPE

Déport 35 mm

Rayon d'encombrement 123 mm

Diamètre d'encombrement 246 mm

Diamètre du dôme 130 mm

### FIXATION

Longueur de la platine 145 mm

Largeur de la platine 145 mm

Longueur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Largeur des trous de la platine (maximum) 120 mm

Diamètre des trous de la platine 11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numéro de commande 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

