PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Agila |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 75 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 150 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 103 mm |
| Samlet bredde | 43 mm |
| Samlet vægt | 0,28 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 24 mm |
| Udfaldsradius | 61,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 123 mm |
| Dome-diameter | 43 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Fælgbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Stift med grebsring, med krave |
| Stiftdiameter | 11 mm |
| Stiftlængde | 31 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA

2470PJP075B10-11X31

EAN 4031582403794

Bestillingsnummer 00031827

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH