

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numer zamówienia 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Glide
Typ	Niestandardowe rozwiązanie
Nośność przy 3 km/h	30 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	33 mm
Szerokość całkowita	50 mm
Waga całkowita	0,055 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Polipropylen
Kształt Widelec	Proste
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły	38 mm
Średnica kołnierza	50 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numer zamówienia 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

