

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	310 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	150 mm
Stavební výška	118 mm
Celková hmotnost	6,66 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	104 mm
Průměr otáčení	168 mm

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	112 mm
Šířka plotny	112 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	92 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Objednáací číslo 00800103
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

