



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 800 kg

Statikus teherbírás 1600 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga Acél, vas

Futófelület anyaga Öntött poliuretán

Csapágy Precíziós golyóscsapágy

Szálvédők Futófelület védelemmel

Átmérő 85 mm

Futófelület szélessége 90 mm

Tengely furat átmérője 17 mm

Kerékagy hossza 90 mm

A futófelület keménysége (A) 92 Shore A

Csapágy típusa 6303

