

# ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                                |
| Corps de roue            | Polyamide                             |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                | Roulements rouleaux                   |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                        |
| Diamètre                 | 125 mm                                |
| Largeur du bandage       | 40 mm                                 |
| Diamètre de l'alésage    | 12 mm                                 |
| Longueur de moyeu        | 44 mm                                 |
| Largeur du corps de roue | 40 mm                                 |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,4 kg                            |

# ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Numéro de commande 00030962  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

