

# AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	60 kg
Статичний Вантажопідйомність	120 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	103 mm

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	61,5 mm
Поворотне з'єднання	123 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, квадрат
Розширювальний фітинг (мінімум)	32 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	35 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

# AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

