

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	50 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	71 mm
Àmplia general	57 mm
Pes total	0,32 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	30 mm
Scio de giro	51 mm
Sterferencia de giro	102 mm
Dome Dictel	57 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	42 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm

FITACIÓ

Pern Diàmetre del forat	8 mm
-------------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Número de comanda 00062075

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

