

## LUMINA

AA23POI050L51-10 9011/9011

EAN 4031582413038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage intermittent |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                     |
| Conducteur d'électricité        | Non                                       |
| Inoxydable                      | Non                                       |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                                     |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 55 mm                                     |
| Largeur totale                  | 55 mm                                     |
| Poids                           | 0,06 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Matériau de la chape    | Polypropylène             |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée |
| Pivot                   | Tige pivotante            |
| Couleur de la chape     | Noir graphite (RAL9011)   |
| Déport                  | 20 mm                     |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm                     |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm                    |
| Diamètre du dôme        | 0 mm                      |

## ROUE

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue              | Polypropylène               |
| Bandage                    | Identique au corps de roue  |
| Roulement                  | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                        | Riveté                      |
| Couleur du bandage de roue | Noir graphite (RAL9011)     |
| Couleur de la roue         | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                  | Sans pare-fils              |
| Diamètre                   | 50 mm                       |
| Largeur du bandage         | 8 mm                        |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                        |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                        |
| Largeur du corps de roue   | 8 mm                        |
| Dureté du bandage (D)      | 65 Shore D                  |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

# LUMINA

AA23POI050L51-10 9011/9011

EAN 4031582413038



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

