

# GALEA STAINLESS

5087PJO100P30-10

EAN 4031582370881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●● |

## 核心属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 产品名称      | Galea stainless |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮        |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮  |
| 3 km/h的载重 | 100 kg          |
| 不锈        | ✓               |
| 静态载重      | 200 kg          |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C         |
| 最高温度范围    | 60 ° C          |
| 总高        | 139 mm          |
| 总重量       | 0.467 kg        |

## 轮子

|          |        |
|----------|--------|
| 轮体材料     | 聚丙烯    |
| 胎面材料     | 热塑性橡胶  |
| 轴承       | 滑动轴承   |
| 侧盖       | 无螺纹护罩  |
| 直径       | 100 mm |
| 胎面宽度     | 30 mm  |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 聚酰胺             |
| 支架形状 | 已关闭             |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 偏移量  | 40 mm           |
| 转向干涉 | 205 mm          |

## 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

# GALEA STAINLESS

5087PJO100P30-10

EAN 4031582370881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

