

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361
 订单号 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	100 mm
轴孔直径	35 mm
中心长度	120 mm
轮体宽度	100 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2640 kg
6 公里/小时的载重	2200 kg
静态载重	4400 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	15.059 kg

技术图纸

