

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	440 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	175 mm
Общая ширина	128 mm
Общий вес	10,68 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	33 mm
Радиус поворота	100 mm
Поворотное соединение	200 mm
Диаметр купола	130 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанный Хаб
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	145 mm
Ширина пластины	145 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Номер заказа 00800104

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

