



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Furo com rasgo de chaveta
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	35 mm
Comprimento do cubo	54 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	960 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	800 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,19 kg

