

# NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	9,043 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Geleidingswiel/schijf
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	80 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Gatdiameter	112 mm
Bevestigingsdiameter	15 mm
Geschikt voor	komatsu

## BEVESTIGING

Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	5
---	---

## TECHNISCHE TEKENINGEN

